

INFORMATION DU PRODUIT

looks SWISS DESIGN 3D-Collection



- Matériau extrêmement léger et flexible
- Polyamid avec „effet mémoire“
- Nouveau, procédé innovant de fabrication
- Haute qualité des nano particules
- Charnière de branche avec vis
- Plaquettes souples intégrées pour un confort optimal

MONTAGE DES VERRES

Nos montures ont un drageoire standard d'une profondeur de 0.9 mm et d'une base de 4.

Idéalement monter **les verres à froid**.

AJUSTAGE

Lors de l'ajustage, il est important de chauffer les branches à **une température d'environ 130 - 140°**.

Nous recommandons ensuite de les **refroidir** immédiatement sous l'eau froide. Ainsi on maintiendra l'ajustage souhaité.

COULEUR

Les traitements et retouches de la monture ne sont pas recommandés, car le noyau de la monture est blanc. La haute qualité de finition des coloris est de 0.2 mm de profondeur et munie d'une couche de protection de **nano particules**. Cette couche pourrait être altérée si des retouches étaient apportées.

SOLUTION D'ENTRETIEN

L'essence de nettoyage peut être utilisée de manière sélective.

➔ Eviter absolument l'utilisation de l'acétone et l'alcool à brûler par exemple.

NETTOYAGE DANS L'ULTRASON

Le nettoyage dans l'ultrason est possible 1-2 fois par an, mais ne doit pas excéder 3 minutes.